

# マイクロバブル 発生装置 「わおんせん」

+

## 炭酸

※WA004・WA004J  
のみの機能です

蛇口直結タイプ マイクロバブル：WA003/マイクロバブル+炭酸：WA004

循環タイプ マイクロバブル：WA003J/マイクロバブル+炭酸：WA004J



※写真はイメージです

驚きの洗浄力

毛並改善

皮膚病予防

リラックス効果

血行促進

免疫力・自己治癒力UP

老廃物の排出


新陳代謝の向上

マイクロバブル発生装置「わおんせん」は、浴槽内にマイクロバブルを発生させます。マイクロバブル（直径10～数10 $\mu$ m以下の泡）が、シャンプーでは落としきれない毛穴汚れを洗浄します。さらに効果を高める炭酸機能をプラスしたタイプもございます。

## マイクロバブルについて

**直径10～数10 $\mu$ m以下の細かい泡が  
毛穴に入り込み、皮脂と汚れを徹底洗浄!!**

マイクロバブルの超微細な泡の表面は、マイナスの電位を帯びており、汚れなどへの優れた吸着性があるとされています。そのため、皮膚などの汚れの除去に効果を発揮します。



## 炭酸について ※WA004・WA004Jのみの機能です

**炭酸による血行促進効果!  
皮膚や毛の表面の汚れを落とします!**

血行促進による免疫力・自己治癒力UPで体の内側から体質を改善し、老廃物の排出や新陳代謝の向上を促します。

また、皮膚や毛についている脂や臭いの原因となっている汚れを落としやすくします。

WA004・WA004J(炭酸機能付)は、  
別途炭酸ボンベが必要となります。  
詳しくはお問い合わせください。

グルーミングタブとの  
同時入浴も可能です!



# 商品の種類



## 蛇口直結タイプ ※最低必要水圧は0.25MPaです

給水ホースを、蛇口に接続して使用します。

〈マイクロバブルのみ〉 WA003

〈マイクロバブル+炭酸〉 WA004

別途炭酸ガスボンベを設置し、炭酸を発生させます。





## 循環タイプ

ドッグバスなどに溜めたお湯を循環させて使用します。

〈マイクロバブルのみ〉 WA003J

〈マイクロバブル+炭酸〉 WA004J

別途炭酸ガスボンベを設置し、炭酸を発生させます。



WA004・WA004J(炭酸機能付)は、別途炭酸ボンベが必要となります。詳しくはお問い合わせください。

## わおんせんに入浴した愛犬



※写真はイメージです

### <フレンチブルドッグ>




### <ウェスト・ハイランド・ホワイトテリア>



提供:名古屋コミュニケーションアート専門学校

### ■サイズ



### ■蛇口直結タイプ仕様

型 式	WA003 (マイクロバブル)	WA004 (炭酸機能付き)
定 格	DC12V/1.8A 24W(100V~240V対応の電源アダプターを使用)	水道直結方式
給 水 方 式	水道直結方式	
使 用 圧 力	0.2~0.45MPa	0.25~0.45MPa
シャワー吐水量	約6.5L/分(動水圧0.3MPaのとき)	
安全装置	加熱保護、65℃以上でポンプ停止、50℃以下になったら再起動	
炭酸泉濃度	-	1,000ppm以上
ポンプ	エアポンプ	最高圧力0.45MPa以上 圧力0MPa時排気速度4.5L/分以上
	モーター	DCブラシモーター19.2W
溶解タンク	溶解方式	衝突・攪拌・加圧溶解方式(マイクロバブル)
	自動調節	タンクの状態をセンサで監視して、空気吸入弁を開閉し空気量を自動調節(マイクロバブル)
製品寸法	幅302mm×高さ330mm×奥行157mm	
製品質量	5.4kg(満水時5.8kg)	5.8kg(満水時6.2kg)

### ■循環タイプ仕様

型 式	WA003J(マイクロバブル)	WA004J(炭酸機能付き)
定 格	DC12V/9A 120W(100V~240V対応の電源アダプターを使用)	循環方式
給 水 方 式	循環方式	
運 転 圧 力	0.3MPa	
シャワー吐水量	約6L/分	
安全装置	加熱保護、65℃以上でポンプ停止、50℃以下になったら再起動	
炭酸泉濃度	-	1,000ppm以上
ポンプ	エアポンプ	DCブラシレスモーター 19.2W
	モーター	DCブラシモーター79.2W
溶解タンク	溶解方式	衝突・攪拌・加圧溶解方式(マイクロバブル)
	自動調節	タンクの状態をセンサで監視して、空気吸入弁を開閉し空気量を自動調節(マイクロバブル)
製品寸法	幅302mm×高さ330mm×奥行157mm	
製品質量	7.95kg(満水時8.47kg)	

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ※この製品は日本国内専用です。

# BiOLT 株式会社バイオエルティ

【本 社】〒197-0804 東京都あきる野市秋川1丁目7番7号  
 【商品センター】〒500-8844 岐阜市吉野町6丁目14番地 三井生命岐阜駅前ビル7階  
 【TEL】050-3775-9315

お問合せ先 mail: info@biolt.co.jp

【受付時間】9:00~18:00(土・日・祝を除く)